

Gi Otto 4 x ar111 Sospensione

Il sistema Gi Otto nasce per soddisfare l'esigenza di illuminare ambienti espositivi e per ogni spazio dove è necessaria una luce d'accento.

Il design estremamente sobrio, la versatilità e l'orientabilità di tutto il sistema e di ogni singolo apparecchio, la possibilità di essere installato singolo e doppio permette l'installazione in qualsiasi contesto architettonico.

Gi Otto si compone di pochi elementi che creano con semplicità, grandi fonti di dinamismo essendo assemblati in appoggio su perni rotanti. Diverse possibilità di scelta di sorgenti luminose con tipi di fasci differenti.

Gi Otto orientabile a binario con adattatore per Omnitrack .


Corpo: In pressofusione di zama con archetti e portalampana orientabili
Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV .

Portalampana: In ceramica e contatti argentati.

Cablaggio: Completo di trasformatore dimerabile. Cavetto flessibile. Morsetti 2P con massima sezione dei conduttori ammassa 2,5mm.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.

Lampade: Completi di lampade AR111-50/75-24°. Possibilità di scelta delle sorgenti luminose, delle potenze e del fascio luminoso. Si potrà richiedere l'eventuale lampada diversa specificandolo nell'ordine.



Download

DXF 2D
- g84a2.dxf

3DS
- giotto_4xar111.3ds

3DM
- giotto_4xar111.3dm

Montaggi
- 771720.giotto.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
22076071-00	CTL	2.70	AR111 4x50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	210 W	G53	ARGENTO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Attacco a sospensione



- Attacco a sospensione



- Attacco a Sospensione



- Giunto di allineamento



- Tiges Ø 10



- Rosone per tiges



- Kit per sospensione con cavo spiralato



- Filtro tessuti Gi Otto



- Filtro cristalleria Gi Otto



- Vetro temperato Gi Otto



- Lampade per GIOTTO AR111



- Convogliatore Gi Otto



- Filtri colorati Gi Otto

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.